



89316-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
D	140 mm	Diamètre extérieur
T	36 mm	Hauteur
C _a	305.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	1.110.000 N	Charge stat. de base, axiale
C _{ua}	101.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	2.600 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	990 1/min	Vitesse de base
≈m	2,356 kg	Poids

Cotes de montage

d _a	137 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _a	86 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _a	1,5 mm	Rayon de gorge



Dimensions

D ₁	82 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	140 mm	Rip diameter shaft washer
B	36 mm	Largeur
r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	80 mm	Alésage cage

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K89316-TV	Cage à rouleaux
GS89316	Rondèle logement
WS89316	Rondèle arbre

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert