

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，4-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，插头 直头 M12 SPEEDCON，编码：A，与 孔式 直头 M12 SPEEDCON，编码：A 和 孔式 直头 M12 SPEEDCON，编码：A，电缆长度：0.3 m

商业数据

订货号	1436204
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1GAD
产品关键代码	AF1GAD
目录页面	页码249 (C-2-2019)
GTIN	4046356432450
单件重量（含包装）	53.5 g
单件重量（不含包装）	49 g
原产地	PL

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

技术数据

产品属性

产品类型	带电缆的分配器
应用	标准
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A


绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

连接数据

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
------	--------------------

尺寸

尺寸图	
中心距离	21 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	压铸，镀镍
外护套，材料	PUR
导线材料	铜质绞合线

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	4 A
最大导线电阻	58 Ω/m

机械特性

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
最大折弯次数	4000000

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12 SPEEDCON
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A

连接2

类型	孔式 直头 M12 SPEEDCON
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A


连接3

类型	孔式 直头 M12 SPEEDCON
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	0.3 m
------	-------

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	30 kg/km
UL AWM	20549 / 10493 (80°C/300 V)
位数	4
屏蔽	无
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	42x 0.10 mm
AWG, 信号线	22
导线横截面	4x 0.34 mm² (信号线路)

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

线径，包括绝缘层	1.27 mm ±0.02 mm
电缆外径	4.20 mm ±0.15 mm
外护套，材料	PUR
外护套，颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线，颜色	棕色、白色、蓝色、黑色
厚度，绝缘	≥ 0.21 mm
厚度，外部护套	大约 0.50 mm
总绞线	4线，绞合
最大导线电阻	≤ 58 Ω/km
绝缘电阻	≥ 1 GΩ*km
额定电压，电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 3000 V
最小弯曲半径，固定安装	5 x D
最小弯曲半径，活动安装	10 x D
最小弯曲半径，固定式安装	21 mm
最小弯曲半径，移动式安装	42 mm
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 42 mm，弯曲半径: 10 x D，横向轨迹: 10 m，横向速度: 3 m/s，加速度: 10 m/s²
动态负载能力（扭转）	扭矩: ±360 °/m，扭转循环: ≥5000000
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章 符合DIN EN 50267-2-1标准
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	好的抗酸，碱溶液及溶剂性 防水解，防细菌腐蚀 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) 粘合性低 耐磨损
特殊性质	可用于拖链 不含硅酮 不带影响油漆涂层的物质 柔性
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65 IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式) -40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)
--	----------------------------

标准和规范

M12


标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101

1436204

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>


图纸

尺寸图




Y型分配器，2xM12孔式x1

尺寸图




针式，M12 x 1，直头，屏蔽

示意图




M12针式连接器针脚分配，4芯，A编码，插头侧视图

示意图



M12孔式连接器引分配, 3芯, A编码, 插座侧视图

电路图



M12 Y型分配器的触点分配

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF - 传感器/执行器电缆



1436204
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1436204>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.96 千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn