

EID51

Outils de sertissage électro-hydrauliques

Outil de sertissage électrohydraulique en ligne compact muni d'une tête de sertissage de type D5, alimenté par la NOUVELLE batterie 18,0V 2A Li-Ion BL1820I.

- Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main et maniabilité.
- Carte électronique qui pilote le fonctionnement de l'outil, arrête le moteur en fin de sertissage, enregistre les paramètres du cycle et effectue le retour automatique du piston. Cette carte communicante est équipée d'un connecteur mini USB qui permet la connexion à un PC et de 2 LEDs qui informent sur le fonctionnement et les entretiens à prévoir.
- Outil équipé d'un capteur de pression afin d'obtenir une grande précision de travail.



1
1

Temps de cycle : 3/4s

Autonomie : 60 à 160 sertissages avec une batterie neuve de 2Ah.

Code article	Réf.	kg
7512175	EID51	2.38

NF C 20-130 4-150 (mm²) D5HCU...	VDE 0220 6-150 (mm²) D5R...	DIN 46235/DIN 46267 6-120 (mm²) D5K...	CU 6-150 (mm²) D5ECU...	MB (UL) 6-150 (mm²) D5MUJ... & D5R...	DIN 46234 6-120 (mm²) D5MUJ...	C 6-35 (mm²) D5HCU...	HUR 16-50 (mm²) D5HCU...
ICAU 35-120 (mm²) D5E...	MJTAS (E) - EJASE 50-150 (mm²) D5E...	Pre-insulated 6-150 (mm²) D5E...	Bare JU -93.3 (mm²) D5E...	Bare AAC -54.6 (mm²) D5E...	Mise au rond 25-150 (mm²) D5MR...		

Dernière modification : 04/25/2025