SIEMENS

Datenblatt 3LD2017-0TK13



SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, überlistbarer Knebelantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter
Ausführung des Produkts	NOT-AUS-Schalter
Ausführung der Anzeige für Schaltstellungsanzeige Handbetrieb	1 ON - 0 OFF
Bauart des Schalters	Bodenbefestigung mit Türkupplung
Ausführung des Betätigungselements	Knebel
Farbe des Betätigungselements	rot
Ausführung des Griffs	Knebelantrieb, rot/gelb
Ausführung des Schaltantriebs Motorantrieb	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Lasttrennschalters	1
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	100 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
● bei AC-23 A bei 690 V	6 000
Schalthäufigkeit maximal	50 1/h
Verschmutzungsgrad	3
Spannung	
Isolationsspannung Bemessungswert	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Betriebsspannung	
● bei AC Bemessungswert	690 V
Betriebsfrequenz Bemessungswert	
● minimal	50 Hz
● maximal	60 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65
Schutzart NEMA	1, 3R, 4X, 12
Schutzart IP frontseitig	IP65
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	0,33 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
● bei AC-21 bei 690 V Bemessungswert	16 A
● bei AC-21 A bei 240 V Bemessungswert	16 A
● bei AC-21 A bei 400 V Bemessungswert	16 A

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● bei AC-21 A bei 440 V Bemessungswert	16 A
● bei AC-23 A bei 400 V Bemessungswert	16 A
Betriebsleistung	
● bei AC-23 A bei 240 V Bemessungswert	4 kW
● bei AC-23 A bei 400 V Bemessungswert	8 kW
● bei AC-23 A bei 440 V Bemessungswert	7,5 kW
● bei AC-23 A bei 690 V Bemessungswert	8 kW
● bei AC-3 bei 240 V Bemessungswert	3 kW
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	6 kW
● bei AC-3 bei 690 V Bemessungswert	5,5 kW
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Betriebsspannung der Hilfskontakte bei AC maximal	500 V
Dauerstrom des Hilfskontakts Bemessungswert	10 A
Isolationsspannung des Hilfsschalters Bemessungswert	500 V
Eignung	
Eignung zur Verwendung Hauptschalter	Ja
Eignung zur Verwendung Lasttrennschalter	Ja
Eignung zur Verwendung NOT-AUS-Schalter	Ja
Eignung zur Verwendung Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Produktdetails	
Produkteigenschaft Verriegelbar in AUS-Stellung	Ja
Zubehör	
Produkterweiterung optional	
● Motorantrieb	Nein
● Spannungsauslöser	Nein
Anzahl der anschließbaren Öffner für Hilfskontakte anbaubar maximal	3
Anzahl der anschließbaren Schließer für Hilfskontakte anbaubar maximal	5
Anzahl der anschließbaren Wechsler für Hilfskontakte anbaubar maximal	0
Anzahl der Bügelschlösser maximal	3
Bügelstärke der Bügelschlösser	4 ... 6 mm
Kurzschluss	
bedingter Kurzschlussstrom bei netzseitiger Absicherung	
● bei 690 V durch gG-Sicherung Bemessungswert	50 kA
Durchlassstrom bei geschlossenem Schalter	
● bei 240 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal	3 kA
● bei 440 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal	3 kA
● bei 690 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal zulässig	3 kA
I2t-Wert bei geschlossenem Schalter	
● bei 240 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal	2,5 kA²·s
● bei 440 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal	2,5 kA²·s
● bei 690 V bei Kombination Schalter + gG-Sicherung maximal	3 kA²·s
Ausführung des Sicherungseinsatzes	
● für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises erforderlich	Sicherung gL/gG: 20 A
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich	Sicherung gL/gG: 10 A
Betriebsstrom der vorgeschalteten Sicherung Bemessungswert	20 A
gemäß UL	
Betriebsstrom bei AC gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Nennwert	16 A

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Betriebsspannung bei AC bei 50/60 Hz gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Bemessungswert	600 V
Wirkleistung [hp] bei AC bei 480 V gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Bemessungswert	7,5
Wirkleistung [hp] bei AC bei 600 V gemäß UL 508/UL 60947-4-1 Bemessungswert	10
Kurzzeitstromfestigkeit (SCCR) bei 600 V gemäß UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
Dauerstrom der vorgeschalteten Sicherung gemäß UL Bemessungswert	50 A
Typ der Sicherung gemäß UL	RK5
Anschlüsse	
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig maximal	
●	10
●	18
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Cu-Leiter	
● eindrähtig	1x (1...6 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung	1x (1...4 mm²)
● mehrdrähtig	1x (1...6 mm²)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hilfskontakte	
● **eindrähtig**	Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; Frontseitiger Hilfschalter 1x (0,75 ... 2,5 mm²)
● **feindrähtig mit Aderendbearbeitung**	Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 1,5 mm²), 1x 2,5 mm²; Frontseitiger Hilfsschalter 1x 2,5 mm²
● **mehrdrähtig**	Seitlicher Hilfsschalter 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²; Frontseitiger Hilfschalter 1x (0,75 ... 2,5 mm²)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
● **für Hauptstromkreis**	Rahmenklemme
● **für Hilfskontakte**	Anschlussklemmen
Mechanischer Aufbau	
Höhe	75 mm
Breite	67 mm
Tiefe	385 mm
Bauart des Geräts	Festeinbau
Befestigungsart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Befestigungsart	
● Frontmontage mit 4-Loch Befestigung	Ja
● Frontmontage mit Zentralbefestigung	Nein
● Schienen-Montage	Ja
Nettogewicht pro ME	424 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-25 °C
● maximal	55 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung	
● minimal	-25 °C
● maximal	55 °C

Approbationen Zertifikate

Umwelt	**allgemeine Produktzulassung**

Umweltbestätigung Umweltbestätigung

allgemeine Produktzulassung	**Prüfbescheinigungen**	**Maritime Anwendung**

© Copyright Siemens


Sonstige | Bestätigung | Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis


Sonstige


Bestätigung


Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3LD2017-0TK13
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3LD2017-0TK13
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3LD2017-0TK13
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3LD2017-0TK13











Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens





letzte Änderung: 28.08.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens