

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tüllen Ø32+4xØ40, 275x225x120mm

ENN05017

EAN Code: 3295150050174

Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Anzahl pro Verpackung	1 Stück
Hauptfarbton	Grau

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Schraubbefestigung:Abdeckung
Innenmaße	275 x 225 x 120 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	16 Durchmesser: 32 mm 4 Durchmesser: 40 mm
Material	PP (Polypropylen): Abdeckung SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	125 mm
Breite	295 mm
Tiefe	245 mm
Produktgewicht	0,932 kg
Farbton	Grau (RAL 7035)

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	750 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,000 cm
VPE 1 Breite	25,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Länge	13,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,040 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,150 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	84
VPE 3 Höhe	134,500 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	110,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.9 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein