



Brand of **NTN corporation**

Données techniques


24128EAK30W33

Roulements à rotule sur rouleaux




ULTAGE

VISUEL(S)



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	140 mm
D - Diamètre Extérieur	225 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	85 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	156,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	197,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Nb de trous de lubrification	3 ou 4
b - Largeur rainure	10 mm
k - Diamètre trou	4,5 mm
Référence du manchon associé	AH24128
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	12,5 kg



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	951000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	1280000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	130000000 mN
e - Coefficient	0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	1.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	2.94
N ref - Vitesse thermique de référence	9600 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	13800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	9.635 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	12.365 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	7.737 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.869 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.438 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	152 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	213 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.