



主要

产品系列	Harmony XB2
边框材料	塑料
产品类型	信号器
安装直径	22 mm

补充信息

额定电源电压 [Us]	220 V (+/- 10 %)
输入类型	交流
供电频率	50/60 Hz
电流消耗	5 mA
信号类型	持续或间断音
高压垫圈阻抗	7000000 Pa 在…上 55 °C, 距离: 0.1 m

环境

噪音等级	85 dB 4 kHz
保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class II 符合 IEC 60536
IP 保护等级	IP40 符合 IEC 60529
NEMA防护等级	NEMA 1
IK 保护等级	IK03 符合 EN 50102 IK03 符合 IEC 50102

符合标准	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
------	--

产品认证	BV CSA DNV GL LR OS (Lloyds register of shipping) RINA 经UL认证
------	--

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码: YYWW)	Compliant - since 1822 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理

