Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Higiene

Distribuido por
Rs-online

84-ACKS-C17-04C4



https://rs-online.eao.com/component/84-ACKS-C...

Su producto:



84-ACKS-C17-04C4
Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Higiene

FRONTAL

Dimensiones frontales:	Ø 30 mm
Forma frontal:	redondo
Material del marco frontal:	Acero inoxidable 316L

MONTAJE

Diseño:	rasante
Orificio de montaje:	Ø 22.5 mm
Tipo de montaje:	Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Lente Material:	Plástico
Lente Iluminación:	iluminable
Lente Forma:	rasante
Lente Óptica:	transparente
Símbolo:	C17

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de funcionamiento:	8.4 - 32 V DC
Interfaz de comunicación:	Especificación IO-Link 1.1

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal:	Clavija M12

Sistema de conmutación:	Capacitivo
Fuerza de actuación:	No requiere fuerza de actuación
Peso:	0.015 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL


Protección frontal:	IP69K
Protección frontal:	IK08
Temperatura de funcionamiento:	– 30 °C ... + 65 °C
Resistencia ambiental:	Humedad relativa, máx. 95%, sin condensación


CERTIFICADO


Aprobaciones:	CSA, EHEDG
Conformidades:	CE, UKCA
REACH:	Conforme a REACH
RoHS:	Conforme a RoHS

OTROS


Descripción breve:	Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Higiene, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, rasante, iluminable, Plástico, transparente, redondo, Acero inoxidable 316L, Clavija M12, IP69K, IK08, C17
Color de la carcasa:	Negro
Material de la carcasa:	Plástico
Esquema de conexión:	










Disposición de los componentes:








Orificios de montaje:



Dimensiones:


2
M22x1
M12x1
Ø 17.8
Ø 32.4
26
3.8