


FICHE TECHNIQUE

Joint torique 125515

INFO PIÈCE

Code pièce	125515
Diamètre intérieur d1	26,50 mm
Diamètre de tore d2	2,50 mm
Standard dimensionnel	
Plages de tolérances selon	ISO 3601-1
Famille d'élastomère	FKM
Mélange	DF801
Norme d'aspect	ISO 3601-3



INFO MÉLANGE - DF801

Propriétés

Dureté Sh A	80
Résistance rupture	15 MPa
Allongement rupture	175 %
DRC	18 % (72h 200°C)
TR10	-14 °C
Température de fragilité	-25 °C
Plage de température d'utilisation *	-25 °C / 200 °C
Température pic	250 °C

Couleur Noir

Homologations

Gaz : EN549 – H3E1, EN682 – H80

FAMILLE - FKM

Très Bonne tenue

Chaleur
Huiles minérales
Gaz ménager
Agents atmosphériques
Carburants
Solvants aromatiques et aliphatiques

Bonne tenue

Substances chimiques en général
Acides

Faible tenue

Bases
Liquide de frein

Particularités

Tenue au froid limitée
Comportement mécanique assez bon
Bonne imperméabilité

Applications type

Vide poussé
Hydraulique et pneumatique haute température
Robinetterie industrielle
Lignes de carburant
Injection carburant

* La plage de température est donnée à titre indicatif et peut être influencée par l'environnement, les fluides en contact et les conditions de service.

