




VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	65 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	90 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	3 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1113
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS81113
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS81113
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	86,9 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	71 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Poids cage à rouleaux	0,04 kg
------------------------------	---------

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	46500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	254000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	31000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	4500 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	18000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

