

PSD-4; 0...10 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA

PSD-4; 0...10 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA

Numéro d'article: 31162901

Quantité: 1 pcs

Code: PSD-4-CZ-BG410-HDLZ-WW-ZZ W1011PS4Z-SZAB-P-GSFI

Vue d'ensemble: PSD-4; 0...10 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
Pressostat électronique avec afficheur
Signal de sortie: deux points de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
IO-Link: sans
Alimentation: 15...35 VDC
Etendue de mesure: 0...10 bar relatif
Raccordement process: G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (anciennement DIN 3852-E)
Etanchéité: FPM/FKM
Température du fluide: -20 ... 85 °C (-4 ... +185 °F)
Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1 (5 bornes)
Assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=3, S+=5, SP1=4, SP2=2
Précision: $\pm 0,5$ % de l'échelle
Agréments: cULus
avec protocole de test
Spécifications selon fiche technique: PE 81.86

Détails: PSD-4; 0...10 bar relatif ; deux points de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
Pressostat électronique avec afficheur
Signal de sortie: deux points de seuil (PNP/NPN) + 4...20 mA
IO-Link: sans
Alimentation: 15...35 VDC
Etendue de mesure: 0...10 bar relatif
Raccordement process: G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (anciennement DIN 3852-E)
Etanchéité: FPM/FKM
Température du fluide: -20 ... 85 °C (-4 ... +185 °F)
Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1 (5 bornes)
Assignation des bornes du raccordement électrique: U+=1, U-=3, S+=5, SP1=4, SP2=2
Précision: $\pm 0,5$ % de l'échelle
Agréments: cULus
avec protocole de test
Spécifications selon fiche technique: PE 81.86