

FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032114>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

优势

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

商业数据

订货号	3032114
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码403 (C-1-2019)
GTIN	4017918942045
单件重量（含包装）	43.925 g
单件重量（不含包装）	43.66 g
原产地	DE

技术数据

说明		
应用说明		带单边或双边切割边的型号。请注意对防触电保护、电气间隙和爬电距离可能造成的影响。

产品属性		
产品类型		插拔式桥接件
位数		50
针距		5.2 mm

电气特性		
最大负载电流		24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)

连接数据		
最大负载电流		24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)

尺寸		
针距		5.2 mm

材料规格		
颜色		蓝色 (RAL 5015)
标识材料		铜缆
阻燃等级，符合UL 94		V0
绝缘材料		PA

环境和真实条件		
环境条件		
环境温度（运行）		-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）		-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）		-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）		-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）		20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）		30 % ... 70 %

安装		
安装类型		插拔式安装

图纸

示意图



FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件



3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032114>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件



3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032114>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.259千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn