



Brand of NTN corporation

## Données techniques

### UKFC217H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

#### COMPOSITION DU KIT

UK217G2H, FC217

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Marque                                                                    | SNR   |
| A - Hauteur du logement                                                   | 63 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride                            | 20 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 58 mm |
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage                | 45 mm |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>B - Largeur Bague Intérieure</b>                                       | 44 mm  |
| <b>B1 - Largeur total Bague Intérieure</b>                                | 82 mm  |
| <b>d - Diamètre arbre</b>                                                 | 75 mm  |
| <b>d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon</b>  | 110 mm |
| <b>e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement</b> | 18 mm  |
| <b>G - Graisseur</b>                                                      | M10x1  |
| <b>H3 - Diamètre de centrage</b>                                          | 180 mm |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>                               | 208 mm |
| <b>L - Largeur / diamètre du logement</b>                                 | 250 mm |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                                     | 23 mm  |
| <b>s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement</b>      | 40 mm  |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 83200000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 63800000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Masse</b>                | 10,98 kg |
| <b>Référence du manchon</b> | H2317    |

