




### Presentazione

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony XB5                   |
| Tipo di prodotto o componente        | Testa pulsante luminoso       |
| Nome abbreviato                      | ZB5                           |
| Compatibilità prodotto               | LED integrato                 |
| Materiale testa                      | Plastica                      |
| Diametro di montaggio                | 30 mm                         |
| Vendita quantità indivisibile        | 1                             |
| Tipo di testa                        | Built-in-flush                |
| Forma della testa                    | Circolare                     |
| Tipo di operatore                    | Ad impulso                    |
| Profilo operatore                    | Giallo filoghiera non marcato |
| Informazioni supplementari operatore | Con anello luminoso           |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altezza totale CAD                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondità totale CAD                    | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso prodotto                            | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durata meccanica                         | 10000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Codice di composizione elettrico         | M1 for 6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED<br>M2 for 6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED<br>M6 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer<br>M10 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED<br>MF1 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED |

### Ambiente

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Trattamento di protezione | TC         |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70°C |

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...70°C                                                                                                                                                           |
| Categoria di sovratensione            | Classe II conforme a IEC 60536                                                                                                                                       |
| Grado di protezione IP                | IP67<br>IP66 conforme a IEC 60529                                                                                                                                    |
| Grado di protezione NEMA              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IK                | IK03 conforme a EN 50102                                                                                                                                             |
| Norme di riferimento                  | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>CSA C22.2 No 14                                                      |
| Certificazioni prodotto               | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL listed                                                                                    |
| Resistenza alle vibrazioni            | 5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Resistenza agli shock                 | 30 gn (durata = 18 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per half sine wave acceleration conforme a IEC 60068-2-27 |

### Sostenibilità dell'offerta

|                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato sostenibilità offerta   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                  |
| RoHS (codice data: aass)      | Conforme - da 1804 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric<br> Dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH                         | Non contiene SVHC oltre i limiti<br>Non contiene SVHC oltre i limiti                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale prodotto   | Disponibile                                                                                                                                                                                             |
| Istruzioni fine vita prodotto | Disponibile                                                                                                                                                                                             |