

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器



1061701

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1061701>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

程序和组态存储器可将应用程序和其他文件存储到PLC的文件系统中，插拔式，8 GB。



优势

- 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
- 程序和组态存储器

商业数据

订货号	1061701
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRADZA
产品关键代码	DRADZA
目录页面	页码10 (C-6-2019)
GTIN	4055626717012
单件重量（含包装）	9.8 g
单件重量（不含包装）	8.3 g
原产地	DE

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器



1061701
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1061701>

技术数据

说明

应用说明	
应用说明	只用于工业应用

产品属性

产品类型	存储介质
应用	程序/配置存储器
安装位置	垂直

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.165 W
------------	---------

电源	
电源电压	3.3 V DC
电源电压范围	2.7 V DC ... 3.6 V DC
典型电流耗量	典型值 50 mA

材料规格

外壳材料	塑料
------	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C

安装

安装位置	垂直
------	----

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器



1061701
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1061701>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器



1061701
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1061701>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	1.679千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn