



Données techniques

KR19FXLLD0H/L588

Galet de cames sur axe

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
D - Diamètre Extérieur	19 mm
d1 - Diamètre axe	8 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	11 mm
F - Cote sous Rouleaux	10 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	12 mm
B1 - Longueur totale de l'axe	32 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe	20 mm
G - Désignation du filetage de l'axe	M8X1.25
G1 - Longueur du filetage de l'axe	10 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle	0,6 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	14 mm
h - Trou hexagonal	4 mm
Couple de serrage max	8 N-m
Roulement avec / sans cage	Avec
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,031 kg

PERFORMANCE PRODUIT



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

KR19FXLLD0H/L588

Galet de cames sur axe

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	4750000 mN
C0r - Capacité charge statique	5400000 mN
Charge de la piste cylindrique de galet	4050000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	60000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	373,15 °K



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15