


Part Number:0022272071

Status:Active

Overview:KK Interconnect Solutions

Description:KK 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 7 Circuits, Tin (Sn) Plating



Documents:	
3D模型	包装规格 PK-6410-002-001 (PDF)
图纸 (PDF)	Symbol Footprint Data SYM-22-27-2071-001 (PDF)
3D Model (PDF)	RoHS 证书
产品规格 PS-99020-0088-001 (PDF)	

Agency Certification	
一般	
应用	Signal, 线对板
概述	KK Interconnect Solutions
产品名称	KK 254
UPC	800753589667
物理	
断开	否
电路数(已装入的)	7
电路数(最多的)	7
颜色-树脂	Natural (White)
先接后断	否
阻燃性	94V-0
Glow-Wire Capable	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	Yes
材料-金属	黄铜
材料-接合处电镀	锡
材料-终端电镀	锡
材料-树脂	尼龙
Net Weight	0.779/g
行数	1
方向	垂直的
PCB 焊脚长度	3.56mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
PC厚度: 推荐	1.60mm
包装形式	袋
间距-接合界面	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	5.080#m
最小镀层: 端接	5.080#m
有极性的插配件	Yes
PCB 极性	否
有护墙的	部分
可堆叠的	否
穿孔式表面焊接 (SMC)	否
运行温度范围	See Product Specification
终端界面: 类型	穿孔式
电气	
每触点最大电流	4.0A

EU ELV
Not Relevant

EU RoHS
Compliant

REACH SVHC
Not Contained Per -
D (2022) 4187-DC (10
June 2022)
Halogen-Free
Status
Low-Halogen

For more information, please visit
Contact US

China ROHS
ELV
RoHS Phthalates

Green Image
Not Relevant
Not Contained

Search Parts in this Series

6410 Series

Mates With

KK Crimp Terminal Housing 2695 , 6471

电压 -最大	500V
焊接处理数据	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-freeProcess Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	235
材料信息	
Engineering Number	AE-6410-07A (222)
参考: 图纸编号	
包装规格	PK-6410-002-001
产品规格	PS-99020-0088-001
销售用图纸	SDAE-6410-N-000
Symbol/Footprint Data	SYM-22-27-2071-001

This document was generated on 07/01/2022
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION