



**nstruction Leaflet**  
**Bedienungsanleitung**  
**Hojas de instrucciones**  
**Feuille d'instructions**  
**Foglio d'instruzioni**  
**Betjeningsvejledning**  
**Instructies**  
**Instruktionsfolder**

**Photo Electric Luminaire Controller** (GB)

**Fotoelektrische Beleuchtungssteuerung** (D)

**Controlador de luminaria fotoeléctrica** (E)

**Commande de luminaire photoélectrique** (F)

**Regolatore di illuminazione fotoelettrica** (I)


**Fotoelektrisk belysningscontroller** (DK)

**Foto-elektrische regelaar verlichtingsarmatuur** (NL)

**Fotoelektrisk lysrörskontroll** (SE)

**Figures / Abbildung / Figura / Figurer / Afbeeldingen**

①



(GB)

Brown - Live  
Blue - Neutral  
White - Load  
A. Circuit  
B. Line  
C. Neutral  
D. Load

(E)

Marrón-Vivo  
Azul-Neutro  
Blanco-Carga  
A. Circuito  
B. Línea  
C. Neutro  
D. Carga

(I)

Marrone - Sottotensione  
Blu - Neutro  
Bianco - Carico  
A. Circuito  
B. Linea  
C. Neutro  
D. Carico

(NL)

Bruin - Spinning  
Blauw - Neutraal  
Wit - Belasting  
A. Circuit  
B. Leiding  
C. Neutraal  
D. Belasting

(D)

Braun - Phase  
Blau - Neutral  
Weiß - Last  
A. Schaltung  
B. Line  
C. Neutral  
D. Last

(F)

Marron - conducteur  
Bleu - neutre  
Blanc - charge  
A. Circuit  
B. Ligne  
C. Neutre  
D. Charge


(DK)

Brun - Strømførende  
Blå - Neutral  
Hvid - Belastning  
A. Kredsløb  
B. Linje  
C. Neutral  
D. Belastning

(SE)

Brun - spänningsförande  
Blå - Neutral  
Vit - Belastning  
A. Krets  
B. Linje  
C. Neutral  
D. Belastning

②



**GB**

- A. 20mm Screw Thread
- B. Lead length 300mm

**I**

- A. Filettatura da 20 mm
- B. Lunghezza del cavo: 300 mm

**D**

- A. 20 mm Schrau-bengewinde
- B. Anschlußlänge 300 mm

**DK**

- A. 20 mm skruegevind
- B. Ledningslængde 300 mm

**E**

- A. Tornillo roscado de 20 mm
- B. Longitud delantera 300mm

**NL**

- A. 20mm schroefdraad
- B. Leiding lengte 300mm

**F**

- A. Filetages de 20 mm
- B. Longueur de la ligne 300 mm

**SE**

- A. 20mm Skruvgänga
- B. Ledning längd 300mm



## Technische Daten

Steuerungsart: \_\_\_\_\_elektronisch  
Sensortyp: \_\_\_\_\_gekapselte Silizium-Fotodiode  
Betriebsspannung: \_\_\_\_\_240 V (92 bis 106 %) bei 50/60 Hz  
Nennwerte: \_\_\_\_\_Glühlampen maximal 3 x 400 W (SON)  
\_\_\_\_\_Wolframlampen maximal 2000 W  
Temperaturbereich: \_\_\_\_\_-20 °C bis +70 °C  
Leistungsaufnahme: \_\_\_\_\_0,25 W (Tag und Nacht)  
Schaltdifferenz: \_\_\_\_\_1:0,5  
\_\_\_\_\_70:35 lx

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.



**Código RS.**

472-1509

## Aspectos generales

La unidad está compuesta por un controlador y un sensor de luz alojados en una carcasa de plástico. La unidad está diseñada para encender y apagar automáticamente cargas de iluminación, dependiendo de los niveles de la luz ambiente. Está diseñada para encastrarla en un recinto y está particularmente adecuada para integrarla en un elemento arquitectónico o en una señal de tráfico.

## Instalación

La unidad se entrega completa, con dos juntas de nitrilo (19,8mm de DI x 30mm de DE) y un aro de cierre de plástico de 20 mm unido al casquillo roscado que es una parte integral del alojamiento y con el que se monta la unidad a través de un orificio de 20 mm. En el extremo de este casquillo está la lente que cubre el sensor de luz; debe montar la unidad de forma que no se produzcan obstrucciones en la lente. También es importante asegurar que durante el período en que la luz controlada está encendida, el sensor recibe el mínimo de luz, ya sea directa o reflejada, del dispositivo de iluminación que está controlando. Si después de la instalación y en la oscuridad, la luz controlada se enciende y apaga periódicamente, la luz de la lámpara que está controlando la fotocélula está recayendo sobre el sensor y deberá cambiar la posición del sensor.

## Conexiones

La unidad no necesita conexión con tierra. No obstante, el dispositivo en el que se incorpore la unidad puede necesitar una conexión a tierra, por lo que debería consultar las instrucciones del fabricante.

## Comprobación

Para comprobar el funcionamiento correcto de la fotocélula, cubra la lente del sensor durante unos 10 segundos; la unidad debería conectarse. Retire la cubierta (con la que tapaba la lente) y espere unos 35 segundos; la unidad debería apagarse.

**ADVERTENCIA:** Cuando la unidad está activada, el circuito de la lámpara también lo estará y los contactos del portalámparas estarán **ACTIVOS** hasta que la unidad se haya desactivado con la luz del día, aproximadamente de 10 a 35 segundos después. Siempre que se esté aplicando alimentación, el circuito del sensor tendrá una pequeña tensión cc de unos 5 V, pero las conexiones del sensor estarán **A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CON RELACIÓN CON TIERRA. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE RETIRAR EL SENSOR O EL CONTROLADOR.**

Es importante mantener el suministro eléctrico de la unidad, y que antes de retirar la cubierta para mantenimiento o para cambiar el controlador o el sensor, desconecte la alimentación eléctrica. Puede realizar pruebas de aislamiento con un multímetro tipo "megóhmetro" en los circuitos, incluida la fotocélula, pero no realice pruebas de continuidad, ya que la alta tensión utilizada dañaría la fotocélula.

## Especificaciones técnicas

Tipo de control: \_\_\_\_\_Electrónico  
Tipo de sensor: \_\_\_\_\_Fotodiodo de silicio sellado  
Suministro de alimentación: \_\_\_\_\_240V (92% a 106%) 50/60Hz  
Valor ponderado: \_\_\_\_\_Carga máxima de las lámparas  
\_\_\_\_\_3 x 400 vatios (SON) Carga máxima  
\_\_\_\_\_del tungsteno 2000 vatios  
Rango de temperatura: \_\_\_\_\_-20°C a 70°C  
Consumo: \_\_\_\_\_0,25 vatios de día y de noche  
Diferencial de conmutación: \_\_\_\_\_1:0,5  
\_\_\_\_\_70:35 lux

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.

Code commande **RS.**

472-1509

### Recommandations générales

L'unité se compose d'un dispositif de commande et d'un capteur de lumière réunis dans un boîtier en plastique. Elle commande automatiquement l'allumage et l'extinction de l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante. Elle est destinée à être utilisée sous abri, et se prête particulièrement au montage dans un hublot mural ou sur un panneau routier.

### Installation

L'unité est vendue avec deux joints en nitrile (DI 19,8 mm x DE 30 mm) et une bague de verrouillage en plastique de 20 mm, fixés à la douille filetée qui fait partie intégrante du boîtier et qui sert à monter l'unité dans un trou de 20 mm. La lentille qui recouvre le capteur de lumière se trouve à l'extrémité de cette douille. L'unité doit être montée de telle sorte que la lentille soit toujours dégagée. Par ailleurs, il est important de veiller à ce que le capteur reçoive le moins possible de lumière (directe ou réfléchie) des lampes qu'il commande lorsque l'éclairage commandé est allumé. Si l'éclairage commandé s'allume et s'éteint alternativement après la tombée de la nuit, il est probable que sa lumière retourne au capteur. Il faut donc changer la position de celui-ci.

### Connexions

Il n'est pas nécessaire de mettre l'unité à la terre. Toutefois, l'installation dans laquelle elle doit être intégrée peut avoir besoin d'une mise à la terre. Reportez-vous aux instructions du fabricant.

### Essais

Pour vérifier le bon fonctionnement de la cellule photoélectrique, couvrez la lentille du capteur pendant 10 secondes environ : l'unité est alors activée. Découvrez le capteur et attendez 35 secondes environ : l'unité est désactivée.

**AVERTISSEMENT:** Lorsque l'unité est activée, le circuit des lampes est sous tension et les contacts de leurs fixations sont **SOUS TENSION** jusqu'à ce que l'unité soit désactivée par la lumière du jour, avec un temps d'attente de 10 à 35 secondes. Lorsque le courant passe, une petite tension de courant continu (5 volts environ) parcourt le circuit du capteur. Les deux connexions du capteur sont pur leur part **AU POTENTIEL DU SECTEUR PAR RAPPORT À LA TERRE. COUPEZ L'ALIMENTATION SECTEUR AVANT DE DÉMONTER LE CAPTEUR OU LE DISPOSITIF DE COMMANDE.**

Il est important de maintenir l'alimentation secteur en permanence, mais cette alimentation doit être coupée avant de retirer le capot de l'unité aux fins d'entretien ou de remplacement du capteur ou du dispositif de commande. L'isolation peut être testée avec un instrument adéquat sur les circuits (y compris les cellules photoélectriques). Les tests ne doivent pas se faire en continu car la cellule photoélectrique pourrait être endommagée par la tension élevée.

### Caractéristiques techniques

Type de commande : \_\_\_\_\_ électronique  
 Type de capteur : \_\_\_\_\_ diode photoélectrique au silicium étanche  
 Tension d'alimentation : \_\_\_\_\_ 24 V (92 % à 106 %), 50/60 Hz  
 Puissance nominale : \_\_\_\_\_ Charge maximale des lampes  
 \_\_\_\_\_ 3 x 400 watts (SON)  
 \_\_\_\_\_ Charge maximale lampe à  
 \_\_\_\_\_ incandescence 2000 watts  
 Plage de températures : \_\_\_\_\_ -20°C à 70°C  
 Consommation électrique : \_\_\_\_\_ 0,25 W de jour et de nuit  
 Différentiel de déclenchement : \_\_\_\_\_ 1:0,5  
 \_\_\_\_\_ 70:35 lux

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de RS.



## Informazioni generali

L'unità comprende un regolatore ed un sensore luce collocati in un unico involucro in plastica. L'unità è progettata per attivare o disattivare automaticamente i carichi di illuminazione in base ai livelli di illuminazione ambientale. È progettata per essere incorporata in un contenitore ed è particolarmente adatta per essere montata a paratia o su un cartello stradale.

## Installazione

L'unità è fornita con due guarnizioni in nitrile (19,8 mm D/I x 30 mm D/E) e un anello di bloccaggio in plastica da 20 mm collegati alla boccola avvitata che fa parte dell'alloggiamento, tramite la quale l'unità viene montata su un foro passante di 20 mm. Sull'estremità della boccola si trova la lente che copre il sensore luce. Il montaggio dell'unità va eseguito sempre in modo da non ostruire la lente. È inoltre importante verificare che quando la luce controllata è accesa, il sensore sia orientato verso la zona di luce più bassa, diretta o riflessa, della fonte controllata. Se, dopo l'installazione e l'arrivo del buio, la luce controllata si accende e si spegne, vuol dire che tale luce è orientata verso il sensore ed è quindi necessario modificarne la posizione.

## Collegamenti

Non è necessario alcun collegamento a terra. Tuttavia, potrebbe essere necessario per l'accessorio in cui l'unità è incorporata. Fare riferimento alle istruzioni del produttore.

## Collaudo

Per verificare il corretto funzionamento della fotocellula, coprire la lente del sensore per circa 10 secondi. L'unità si accende. Togliere la copertura e attendere per circa 35 secondi. L'unità si spegne.

**AVVERTENZA** Quando l'unità è accesa, il circuito della lampada viene eccitato e i contatti del supporto della lampada rimangono sotto tensione finché l'unità non si spegne con la luce diurna, dopo circa 10 - 35 secondi. Quando l'unità è alimentata, il circuito del sensore viene attraversato da una piccola tensione in c.c., di circa 5 volt, ma entrambi i collegamenti del sensore si trovano sul POTENZIALE DI RETE RELATIVO A MASSA. SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DI RETE PRIMA DI SMONTARE IL SENSORE O IL REGOLATORE.

È importante che l'alimentazione di rete sull'unità sia mantenuta costantemente e che venga isolata prima di smontare la lente per eseguire operazioni di manutenzione o per apportare modifiche al sensore o al regolatore. È possibile eseguire prove di isolamento con uno strumento adatto sui circuiti che contengono le fotocellule, ma non prove di continuità poiché l'alta tensione utilizzata potrebbe causare danni alla fotocellula.

## Specifiche tecniche

Tipo di controllo: \_\_\_\_\_ Elettronico  
 Tipo di sensore: \_\_\_\_\_ Diodo fotografico sigillato con silicone  
 Tensione di alimentazione: \_\_\_\_\_ 240V (da 92% a 106%) 50/60Hz  
 Dati nominali: \_\_\_\_\_ Carico max lampada 3 x 400 Watt (SON)  
 \_\_\_\_\_ Carico di tungsteno max. 2000 Watt  
 Intervallo di temperatura: \_\_\_\_\_ da -20°C a 70°C  
 Assorbimento di potenza: \_\_\_\_\_ 0,25 Watt giorno e notte  
 Differenziale di commutazione: \_\_\_\_\_ 1:0,5  
 \_\_\_\_\_ 70:35 lux

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.



## Generell

Belysningscontrolleren består af en controller og en lysensor, der er indbygget i et enkelt plasthus. Enheden slår automatisk belysningsbelastninger TIL og FRA, afhængigt af lysforholdene. Den er beregnet til indbygning i andre enheder og er især velegnet til indbygning i skillevægge og vejskilte.

## Installation

Enheden leveres komplet med to Nitrile-pakninger (indv. dia. 19,8 mm x udv. dia. 30 mm) og en 20 mm låsering af plastik, der alle er fastgjort til bøsningen, som er en integreret del af huset, og med hvilken enheden monteres i et 20 mm monteringshul. I bøsningens ende findes den linse, der afdækker lyssensoren, og enheden skal monteres på en sådan måde, at linsen aldrig bliver tildækket. I den periode, hvor den kontrollerede lyskilde er tændt, er det også vigtigt at sikre, at sensoren kun udsættes for minimalt lys, direkte eller reflekteret, fra denne kilde. Hvis den kontrollerede lyskilde tændes og slukkes periodisk efter installationen og mørkets frembrud, udsættes sensoren igen for lys fra den lampe, der kontrolleres af fotocellen, og sensorens placering skal derfor ændres.

## Forbindelser

Enheden kræver ingen jordforbindelse. Armaturet, hvor enheden monteres i, skal eventuelt have en jordforbindelse. Se producentens anvisninger.

## Testning

Kontroller, at fotocellen fungerer korrekt ved at tildække sensorens linse i ca. 10 sekunder. Enheden tændes. Fjern tildækningen, og vent ca. 35 sekunder. Enheden slukkes.

**ADVARSEL:** Når enheden er tændt, tilføres lampekredsløbet energi, og lampeholdkontakterne vil være STRØMFØRENDE, indtil enheden slukkes i dagslys, ca. 10 til 35 sekunder senere. Når der er tændt for strømmen, løber der hele tiden en lille jævnstrømsspænding (ca. 5 V) i sensorkredsløbet, men begge sensorforbindelser vil være NETSPÆNDINGEN I FORHOLD TIL JORD. SLUK FOR STRØMTILFØRSELN, INDEN SENSOREN ELLER CONTROLLEREN FJERNES.

Det er vigtigt, at der hele tiden er strømtilførsel til enheden, og at stømtilførslen isoleres, inden dækslet fjernes, så der kan foretages vedligeholdelse eller ændringer af sensoren eller controlleren. Isoleringstest med et relevant instrument kan udføres på kredsløb, herunder fotoceller, men der må aldrig udføres kontinuitetstest, da den høje spænding kan ødelægge fotocellen.

## Tekniske data

Kontroltype: \_\_\_\_\_ Elektronisk  
 Sensortype: \_\_\_\_\_ Forseglet silikonefotodiode  
 Forsyningsspænding: \_\_\_\_\_ 240 V (92% til 106%) 50/60 Hz  
 Nominel effekt: \_\_\_\_\_ Lampebelastning maks. 3 x 400 W (SON)  
 \_\_\_\_\_ Wolfram-belastning maks. 2000 W  
 Temperaturområde: \_\_\_\_\_ -20°C til 70°C  
 Strømforsbrug: \_\_\_\_\_ 0,25 W (dag og nat)  
 Kommuteringsforskel: \_\_\_\_\_ 1:0,5  
 \_\_\_\_\_ 70:35 lux

RS Components frasiger sig ethvert ansvar eller økonomisk tab (uanset årsag og uanset, om dette måtte skyldes RS Components' uagtsomhed), der opstår, som følge af brugen af oplysningerne i RS' tekniske materiale

**RS Voorraadnummer**

472-1509

## Algemeen

De eenheid bestaat uit een regelaar en een lichtsensor in een enkele behuizing. De eenheid is ontworpen om automatisch verlichtingsbelastingen aan en uit te schakelen, afhankelijk van het niveau van de verlichting in de omgeving. Deze is ontworpen om in een omkasting te worden ingebouwd en is bijzonder geschikt om te worden opgenomen in een wandarmatuur of verkeersbord.

## Montage

De eenheid wordt compleet geleverd met twee Nitril-pakkingen (19,8mm binn.diam. x 30mm buit.diam.) en een 20 mm kunstof borgring, die zijn bevestigd op een schroefbus die een integraal onderdeel vormt van de behuizing en waarmee de eenheid wordt bevestigd door een gat met een uitsparing van 20mm. Aan het uiteinde van de bus bevindt zich de lens die de lichtsensor afdekt. Zorg er bij montage van de eenheid voor dat de lens niet wordt bedekt. Het is ook belangrijk op te letten dat zo min mogelijk licht, direct of gereflecteerd, van de geregelde lamp op de sensor valt. Als na montage en in volledige duisternis de geregelde lamp regelmatig aan en uit schakelt, betekent dit dat het licht van de door de fotocel geregelde lamp op de sensor valt. De positie van de sensor dient te worden veranderd.

## Aansluitingen

De eenheid hoeft niet te worden geaard. De armatuur waarin de eenheid wordt opgenomen dient mogelijk wel te worden geaard. Raadpleeg hiervoor de instructies van de fabrikant.

## Testen

Om de juiste werking van de fotocel te controleren, dekt u de lens van de sensor gedurende ongeveer 10 seconden af. De eenheid schakelt vervolgens aan. Verwijder de afdekking en wacht gedurende 35 seconden. De eenheid schakelt vervolgens uit.

**WAARSCHUWING:** Als de eenheid aan wordt geschakeld, is het lampcircuit geactiveerd en de lamphoudercontacten staan onder spanning tot de eenheid wordt uit geschakeld in daglicht, ongeveer 10 tot 35 seconden later. Gedurende de gehele tijd dat de spanning is ingeschakeld, staat er een kleine gelijkstroomspanning op het sensorcircuit (ongeveer 5 volt), maar op beide sensoraansluitingen staat lichtnetspanning ten opzichte van de aarde. Sluit de lichtnetspanning af voordat u de sensor of regelaar verwijdert.

Het is belangrijk dat de voeding naar de eenheid te allen tijde behouden blijft. Zorg dat u de lichtnetvoedingskabels isoleert voordat u het deksel verwijdert voor onderhoud of wijzigingen aan de sensor of regelaar. Isolatieproeven kunnen met een geschikt apparaat op circuits, waaronder fotocellen, worden uitgevoerd, maar geen continuïteitsmetingen aangezien de hoge spanning die daar voor nodig is de cel kan beschadigen.

## Technische Gegevens

Type regelaar: \_\_\_\_\_ Elektronisch  
 Sensor type: \_\_\_\_\_ Afgedichte silicium fotodiode  
 Voedingsspanning: \_\_\_\_\_ 240V (92% tot 106%) 50/60Hz  
 Waarden: \_\_\_\_\_ Max. lampbelasting 3 x 400 Watt (SON)  
 \_\_\_\_\_ Maximale wolframbelasting 2000 Watt  
 Temperatuurbereik: \_\_\_\_\_ -20°C tot 70°C  
 Energieverbruik: \_\_\_\_\_ 0,25 Watt, dag en nacht  
 Schakeldifferentiaal: \_\_\_\_\_ 1:0,5  
 \_\_\_\_\_ 70:35 lux

RS Components accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige verantwoordelijkheid of enig verlies (door welke oorzaak dan ook en al of niet te wijten aan nalatigheid van de zijde van RS Components) die zou kunnen ontstaan in verband met het gebruik van gegevens die in de technische documentatie van RS Components zijn opgenomen.



### Allmänt

Enheten består av en kontroll och en ljussensor inbyggda i en enda plastkapsel. Enheten är utformad för att automatiskt koppla belysning till och från beroende på ljusnivåerna i omgivningen. Den är utformad för att kapslas in i en genomföringskoppling eller i ett vägmärke.

### Installation

Enheten är utrustad med två nitrilpackningar (19.8mm I/D x 30mm O/D) och en 20 mm låsring av plast vilket allt fästs på den vridna bussningen som utgör en intregerad del av huset och varmed enheten is monteras med ett 20mm frihål. Linsen som täcker ljussensorn sitter på bussningen och monteringen måste alltid göras så att inget kommer i vägen för linsen. Det är också viktigt att sensorn ser ett minimum av ljuset från den ljuskälla som den reglerar både direktljus och reflekterat. Om det reglerade ljuset efter installationen och efter mörkrets inbrott skulle kopplas till och från med intervall så beror detta på att den reglerade ljuskällan sänder ljus in i sensorn. I så fall måste man byta monteringsplats för sensorn.

### Anslutningar

Enheten kräver ingen jordning medan däremot kan den installation där fotosensorn byggts in, kräva jordning och därför bör man se efter i anvisningarna från tillverkaren av den installationen.

### Test

För att kontrollera att fotocellen fungerar korrekt täcker man över linsen i ungefär 10 sekunder och sedan kommer enheten att koppla till den reglerade ljuskällan. Täck sedan av linsen och enheten skall då, efter ca. 35 sekunder koppla från det reglerade ljuset.

**WARNING:** När enheten först kopplas på kommer lampans strömkrets att vara spänningsförande och kontaktorna i lamphållaren också till dess att enheten har slagit ifrån i dagsljus, 10 till 35 sekunder senare.

Vid varje tidpunkt när strömmen är på kommer sensorn att en svag likströmsspänning över sig på ca. 5 volt. Sensorns anslutningar kommer alltid att vara PÅ NÄTSTRÖMSNIVÅ RELATIVT JORD. KOPPLA IFRÅN NÄTSTRÖMMEN INNAN SENSORN ELLER KONTROLLERN FLYTTAS.

Det är viktigt att nåttillförseln är igång kontinuerligt vid alla tidpunkter och att man isolerar nätslutningen innan man tar av höljet för underhåll eller någon ändring av sensorn eller kontrollen. Provning av isoleringen med lämpligt instrument kan utföras på kretsarna inklusive fotocellerna, fortgående provning kan emellertid skada fotocellen beroende på de höga spänningar som används.

### Tekniska specifikationer

Typ av reglering: \_\_\_\_\_ Elektronisk

Sensortyp: \_\_\_\_\_silikontäckt fotodiod

Tillförselsspänning: \_\_\_\_\_240V (92% till 106%) 50/60Hz

Märkning: \_\_\_\_\_Max. belastning lampa 3 x 400 Watt (SON)

Max. belastning - wolfram: 2000 Watt

Temperaturområde: \_\_\_\_\_-20°C till 70°C

Strömförbrukning: \_\_\_\_\_0.25 Watt dag och natt

Omkopplingsdifferential: \_\_\_\_\_1:0,5

70:35 lux

RS Components ska inte vara ansvarigt för någon som helst skuld eller förlust av vilken art det vara må (hur denna än har orsakats och om den är orsakad av försumlighet från RS Components eller ej) som kan resultera från användning av någons som helst information som tillhandahålls i tekniska skrifter från RS Components.