


Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, série 893

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS	30 mm
D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS	60 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS	60 mm
D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS	32 mm
T - Hauteur de butée	18 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	5,5 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	30 mm

DEFINITION TECHNIQUE

Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	60 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Référence cage à rouleaux	K89306
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS89306
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS89306
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	56,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	34 mm
Masse	0,25 kg
Poids cage à rouleaux	0,046 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,1 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,1 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	54000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	166000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	20200000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	7800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	30000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	56 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE	34 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm

