



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Caricatore USB
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Condizioni d'impiego	All'interno

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Charger
Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di moduli	1 modulo
Type of USB power supply	USB type A + C
Colore	Antracite (RAL 7021)
Finitura superficie	Painted powder coated
Tensione nominale di impiego [Ue]	100...240 V CA 50/60 Hz
Potenza nominale di uscita	12 W
Numero di prese	2
Tipo di connessione integrata	1 USB type A 5 V DC, massima corrente di carico: 1 A 1 USB type C 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A , massima corrente di carico: 1 A
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR Thermoplastic ABS-UV stabilised
Numero di terminali	2 morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per rigido cavi 1,5...2,5 mm ² per flessibile cavi
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Altezza	45 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	39 mm
Profondità di incasso	40 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP20

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita