

XACD22P3121

Pendant control station, Harmony XAC,
1 speed, 1 2-directional push button, 1
emergency stop, for XEDS3121/XENT1991



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Stazione di comando pensile
Nome dispositivo	XACD

Caratteristiche tecniche

Modello pulsantiera	Doppio isolamento
Materiale cassetta	Polipropilene
Tipo di controllo	Intuitivo
Topologia della rete	Circuito di potenza
Modello pulsantiera	Completa pronta per l'uso
Applicazione pulsantiera	Controllo motore sollevatore a velocità singola
Tipologia avviatore	Con inversione (2 sensi di marcia)
Composizione pulsantiera	1 pulsante bidirezionale + 1 arresto di emergenza
Tipo pulsante di controllo	Pulsante di arresto Ø 30 mm 3 NC aggancio Pulsante prima direzione 1 NO (freno) bipolare raise, slow Pulsante seconda direzione 1 NO (freno) bipolare lower, slow
Compatibilità prodotto	XEDS3121 per funzionamento inverso XENT1991 per arresto di emergenza
Interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Colore pulsantiera	Giallo
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm ² con o senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm ² con o senza estremità cavo
Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60204-32
Trattamento di protezione	TH
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 50102
Durata meccanica	3000000 cicli
Ingresso cavo	Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...18 mm
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A XENT.... 16 A XEDS....
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 Contatto arresto di emergenza: 400 V (grado di inquinamento 3)

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60947-1 4 kV contatto arresto di emergenza
Funzionamento dei contatti	A scatto
Forza di funzionamento	28 N
Protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
Potenza di impiego nominale in W	2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 3000 W AC-23B a 400 V
Durata elettrica	1000000 Cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A 1000000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
Descrizione morsetti ISO n°1	(5-6)P (1-2)P (7-8)P (15-16)NO (13-14)NO (3-4)P
Descrizione morsetti ISO n°2	(11-12)NC (21-22)NC (31-32)NC
Identificatore terminale	(11-12)NC (13-14)NO
Peso prodotto	0,41 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	31,5 cm
Confezione 1: peso	558,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	9,046 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------