

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1HE, mit Lithium-Ionen- Batterie, mit SmartConnect

SRTL2K2RM1UIC

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V AC
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC
Other Output Voltage	230 V
Bemessungsleistung in W	2200 W
Nennleistung in VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Britisch IEC 320 C19/C21 Schuko CEE 7 / EU1-16-polig
output connection type	3 IEC 320 C13 2 IEC 320 C19
Typ des Ausgangssteckers	IEC C13 2-drahtig
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Kabellänge	2,4 m
Anzahl der Kabel	1
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	RJ45-Kabel Rack-Montage-Halterungen Netzwerkkabel Terminal StabilisierungsfüÙe Sicherheitsleitfaden Schienenerweiterung Unterlegscheibe USB-Kabel Schrauben
Baureihe	Smart-UPS Ultra

Zusatzmerkmale

Softwarepaket	SmartConnect Software für die Fernüberwachung der Stromversorgung Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
---------------	--

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
----------	------------------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Aufladezeit der Batterie	1,5 h
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batteriespannung	50 V
Leistung Batterieladegerät	448 W bewertet
Lebensdauer der Batterie	8...10 Jahr(e)
Batterielebensdauer	8...10 Jahr(e)
Ersatzbatterien	APCRBC173-Li 
Verlängerte Laufzeit	1

Allgemein

Produkt Unterkategorie (Web)	High density
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Silbergrau
Höhe	43 mm
Breite	432 mm
Tiefe	560 mm
Produktgewicht	15,9 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz
Zwei Pfosten montierbar	1
USB-kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz automatische Erfassung
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 275 V einstellbar 220 - 240 V AC

Ausgang

Max. konfigurierbare Leistung in W	2200 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchroisation
Scheitelfaktor	3:1
USV-Typ	On-Line
Wave type	Sinuswelle
Oberschwingungsverzerrung am Ausgang	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Wirkungsgrad	97 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	2200 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	CE EAC RCM VDE UKCA UK PSTI
Beschriftung	CE-Kennzeichnung
Normen	EN/IEC 62040-1 FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A IEC 62040-2 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 Level 3 EN/IEC 61000-4-5 Level 3 EN/IEC 61000-4-4 Level 4

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...15240,0000000000 m
Geräuschpegel	55 dB
Wärmeabgabe	325 Btu/h
Schutzart (IP)	IP20

Kommunikation & Management

Bedienfeld	LCD-Benutzeroberfläche mit Touchscreen
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung	Ja
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	SmartConnect-Ethernet-Anschluss: für die Cloud-Überwachung Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von den Nutzungsbedingungen ab. USB: Port-Überwachung RJ45: Port-Überwachung

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg der Energiemenge	1600 J
--------------------------	--------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,82 cm
VPE 1 Breite	56,4 cm
VPE 1 Länge	76,4 cm
VPE 1 Gewicht	24,18 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	5 years repair or replace
----------------	---------------------------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	5844
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme
SCIP-Nummer	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	User replaceable
Rücknahme	No

Image of product / Alternate images

Alternative







