

**NKX70-Z-XL**

Roulement à aiguilles avec butée à billes

Roulements à aig. avec butées à billes NKX...-Z, butée à simple effet, selon DIN 5429, avec enveloppe de protection, pour lubrif. à la graisse

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Z	Roulement avec couvercle
Cage	Norme	

dimensions principale & données de performance

F_w	70 mm	Alésage
D	85 mm	Diamètre extérieur
C	40 mm	Hauteur
C_r	50.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	92.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_a	43.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	127.000 N	charge stat. de base, axiale
C_{ur}	16.000 N	Limite à la fatigue, radiale
C_{ua}	6.300 N	limite à la fatigue, axiale
n_G	2.400 1/min	vitesse limite
$\approx m$	583,84 g	Poids

Cotes de montage

d_a	90,5 mm	Dimension de montage épaulement d'arbre
$r_{a \max}$	1 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

D 1 max	96,5 mm	Diamètre maximum extérieur bride
D 2 max	96,5 mm	Diamètre maximum extérieur bride
C 1	18 mm	Largeur composant axial du roulement
C 1	11 mm	Distance trou de lubrification
C 2	11 mm	Distance trou de lubrification
d w	70 mm	Alésage rondèle arbre
r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

IR60X70X25-XL	Bagues intérieures IR adaptées
---------------	--------------------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	Etanche d'un côté