

COLLECTIVITÉ

À TIGE FILETÉE

- Les +**
- ◆ Silencieuse et facile à pousser.
 - ◆ Pédale de frein facile d'accès
 - ◆ Esthétique, non tachante



APPLICATIONS

Appareils mobiles et esthétiques, silencieuse et facile à pousser.

MONTURE : monture en tôle d'acier embouti chromée • pivotement sur 2 couronnes de billes • protection de la couronne de billes supérieure par cache poussière plastique • épaisseur de la chape 2,5 mm ; épaisseur de la cuvette supérieure 2,5 mm • Rayon de giration de la pédale de frein 95 mm ± 1 mm • Pédale de frein en acier

ROUE : • Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le corps de roue en polypropylène copolymère gris.

BLOCAGE : • **MB** Métal-bloc : frein arrière réglable double action : roue et pivotement. • Pédale acier.

MOYEU : • A roulement à billes central graissé avec pare-fils en acier chromé. • Axe démontable.

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Type	Icon	Icon	Code	EAN 13
80	25	110	30	60	M12	70			0,500	15 530 1400	339680 823031 0
									0,600	15 530 1420	339680 823033 4
100	32	134	35	60	M12	80			0,670	15 531 1400	339680 823041 9
									0,790	15 531 1420	339680 823043 3
125	32	158	35	60	M12	90			0,780	15 532 1400	339680 823051 8
									0,900	15 532 1420	339680 823053 2

70
90
daN