



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Card switch
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Informazioni aggiuntive interruttore	Con connessione alimentazione interna
Applicazione interruttore	Commutazione accensione/spegnimento
Colore	Bianco (RAL 9003)
Quantità per confezione	Set da 5
Sorgente luminosa	Blu LED - 0,15 mA
Numero di terminali	2 morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Funzione interruttore	1 polo 1 via
Composizione e tipologia contatti	1 NO
Attuatore	Card
Tipologia fissaggio	Con viti
Finitura superficie	Lucido
Corrente nominale	10 AX
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Minimum load breaking capacity	200 operations 1.25 In and 1.1 Un with $\cos \varphi = 0.3$
Durata servizio in cicli	20000 cicli a ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
Durata elettrica	20000 Cicli 0 cicli
Numero di cablaggi	1 cavi 1,5 mm ² 2 cavi 2,5 mm ²
Rigidità cavi	A trefolo Flessibile Solido
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Profondità di incasso	33,6 mm
Profondità	18,75 mm
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm

Peso netto	0,0496 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Resistenza dielettrica	2000 V
Norme di riferimento	2006/95/EEC EN 60669-1
Certificazioni prodotto	LCIE: NF 619318A N NF
Temperatura ambiente	5...35 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio