

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart UPS SRT - Pack Batterie - Onduleurs SRT 3kVA - Tour - 96V

SRT96BP

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	External battery pack
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	CD de documentation Manuel utilisateur Carte de garantie
Gamme de produit	Smart-UPS Battery Systems

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	96V
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Batterie de remplacement	APCRBC152

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	432 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	594 mm
Poids Net	40,6 kg
Mode d'installation	Monté en rack avec kit

Sortie

Capacité de batterie	20 Ah
----------------------	-------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	23,900 cm
Largeur de l'emballage 1	59,900 cm
Longueur de l'emballage 1	83,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	44,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	204 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	165 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	11 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	155 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	16 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	48
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

