


Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: Orifice de fuite



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	100 bar	10 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	156,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité
Raccord process	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Etanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Accessoires

Fourniture	Joint toriques: 1 x (26 x 3 mm), conforme à EPDM, FDA, E30438
	Joint toriques: 1 x (26 x 3 mm), conforme à FKM, FDA, E30437

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------