


Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Boîtier	cylindrique
Dimensions [mm]	Ø 100 / L = 11

Application

Principe de fonctionnement	dynamique
----------------------------	-----------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	12...30 DC
Consommation [mA]	30



Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Retard à la disponibilité max. [ms]	500	
Sorties		
Technologie	PNP	
Fonction de sortie	normalement ouvert	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200	
Protection courts-circuits	oui	
Protection surcharges	oui	
Durée signal de sortie [ms]	300	
Temps de réponse		
Temps de réponse [ms]	35	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-40...85	
Indice de protection	IP 67; IP 69K; (face frontale)	
Tests / homologations		
MTTF [Années]	419	
Données mécaniques		
Poids [g]	160,5	
Boîtier	cylindrique	
Dimensions [mm]	Ø 100 / L = 11	
Matières	face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir; Enjoliveur de couleur: PC/ABS vert	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, rouge
	Fonction	8 x LED, vert à piloter
Accessoires		
Accessoires en option	enjoliveur en différentes couleurs	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

KT5009




Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc