

Han E Crimp Contact-F- 20 Awg Fe(Au)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 000 6272
规格	Han E Crimp Contact-F- 20 Awg Fe(Au)
浩亭电子目录	https://harting.com/09330006272

标识

类别	插针
系列	Han E [®]
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
插针标识	按照IEC 60584 J型
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	0.5 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 20
额定电流	≤16 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm

材料特性

材料 (插针)	铁
表面 (插针)	镀金
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e

材料特性

REACH 附件 XVII 物质 不包含

REACH 附件 XIV 物质 不包含

REACH SVHC 物质 不包含

加州 65 号提案物质 有

加州 65 号提案物质 镉

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	25
净重	1.497 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140050129
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522