



Brand of NTN corporation

## Données techniques

### UCPA210

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

#### COMPOSITION DU KIT

UC210G2, PA210

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Marque                             | SNR     |
| A - Largeur du logement            | 60 mm   |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 32 mm   |
| B - Largeur Bague Intérieure       | 51,6 mm |
| d - Diamètre arbre                 | 50 mm   |



#### NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| <b>E - Profondeur du filetage du trou de montage</b>        | 25 mm   |
| <b>G - Graisseur</b>                                        | M6x1    |
| <b>H - Distance base du logement au centre du roulement</b> | 57,2 mm |
| <b>H1 - Hauteur de l'assise du logement</b>                 | 14 mm   |
| <b>H2 - Hauteur du logement</b>                             | 116 mm  |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>                 | 94 mm   |
| <b>L - Longueur du logement</b>                             | 130 mm  |
| <b>L1 - Longueur de l'assise du logement</b>                | 35 mm   |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                       | M16     |
| <b>S - Distance face / centre du palier</b>                 | 19 mm   |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 35100000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 23200000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Masse</b>                                               | 2,6 kg |
| <b>Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage</b> | 22 N-m |

