

## プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 5-PH-3,5-A - 1984497

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

プラグ, 定格電流: 6 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 200 V, 極数: 5, ピッチ: 3.5 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず



図は10極仕様

### 基本情報

梱包	100 pc
GTIN	 4 046356 036177
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	3.257 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

長さ	12.9 mm
高さ	11 mm
ピッチ	3.50 mm
寸法a	14 mm

#### その他

製品範囲	PT 1,5/..-PH-A
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 ( III/3 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	2.5 kV
定格電圧 ( III/3 )	160 V
定格電圧 ( III/2 )	200 V
定格電圧 ( II/2 )	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I <sub>N</sub>	6 A
定格電線断面積	1.5 mm <sup>2</sup>
最大負荷電流	6 A

# プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 5-PH-3,5-A - 1984497

## 技術データ

### その他

絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
剥き線長さ	5 mm
極数	5
ネジ山	M2
締付けトルク、最小値	0.25 Nm
締付けトルク、最大値	0.25 Nm

### 接続データ

最小電線径(単線)	0.2 mm <sup>2</sup>
最大電線径(単線)	1.5 mm <sup>2</sup>
接最小電線径(撚線)	0.2 mm <sup>2</sup>
最大電線径(撚線)	1.5 mm <sup>2</sup>
最小接続電線サイズAWG	26
最大接続電線サイズAWG	16
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値	0.2 mm <sup>2</sup>
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値	0.34 mm <sup>2</sup>
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値	0.2 mm <sup>2</sup>
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値	0.5 mm <sup>2</sup>
UL/CUL準拠の最小AWG	26
UL/CUL準拠の最大AWG	16

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440309

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203

# プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 5-PH-3,5-A - 1984497

## 分類

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

## 認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

## 認証の詳細

UL Recognized		
	B	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-16	26-16
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cUL Recognized		
	B	D
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-16	26-16
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cULus Recognized		
------------------	--	--

## アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

## プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 5-PH-3,5-A - 1984497

### アクセサリ

アクセサリ - CP-PT 1,5 - 1985564

キーイングプロファイル、プラグの穴に挿入、色：赤、絶縁材



---

### ドライバ工具

ドライバ - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ：0.4 x 2.5 x 80 mm、すべり止めグリップ付き