


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 电缆耐焊接火花，是适用于焊装车间的可靠解决方案

商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1457128          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF1CCA           |
| 产品关键代码     | AF1CCA           |
| 目录页面       | 页码198 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4046356593489    |
| 单件重量（含包装）  | 55.1 g           |
| 单件重量（不含包装） | 55.1 g           |
| 原产地        | CN               |

# SAC-4P-M12MR/ 1,5-800 - 传感器/执行器电缆



1457128

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457128>

## 技术数据

### 产品属性

|       |           |
|-------|-----------|
| 产品类型  | 传感器/执行器电缆 |
| 应用    | 机械手和电缆拖链  |
| 位数    | 4         |
| 出线口编号 | 1         |
| 屏蔽    | 无         |
| 编码    | A         |

### 绝缘特性

|       |    |
|-------|----|
| 过电压类别 | II |
| 污染等级  | 3  |

### 材料规格

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 阻燃等级, 符合UL 94 | HB                |
| 夹具本体材料        | TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质 |
| 接触件材料         | CuSn              |
| 材料接触表面        | Ni/Au             |
| 接触件载体材料       | TPU GF            |
| 螺钉连接材料        | 压铸, 镀镍            |

### 电气特性

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 绝缘电阻       | $\geq 10 \text{ M}\Omega$ |
| 额定电压 $U_N$ | 250 V AC                  |
|            | 250 V DC                  |
| 额定电流 $I_N$ | 4 A                       |

### 机械特性

#### 机械参数

|       |            |
|-------|------------|
| 插/拔周期 | $\geq 100$ |
|-------|------------|

### 信号处理

|      |   |
|------|---|
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |

### 连接数据

#### 导线连接

|      |                    |
|------|--------------------|
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
|------|--------------------|

### 连接器

#### 连接1

|    |           |
|----|-----------|
| 类型 | 插头 弯头 M12 |
|----|-----------|

# SAC-4P-M12MR/ 1,5-800 - 传感器/执行器电缆



1457128

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457128>

|         |   |
|---------|---|
| 位数      | 4 |
| 防插错编码类型 | A |


## 连接2

|    |      |
|----|------|
| 类型 | 自由出线 |
|----|------|

## 电缆/电线

|      |       |
|------|-------|
| 电缆长度 | 1.5 m |
|------|-------|

灰色，高柔性PUR [800]

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图          |  |
| 注意事项         | 该电缆的外护套极其坚固，因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。                                                    |
| 电缆重量         | 33.5 kg/km                                                                         |
| UL AWM       | 20549                                                                              |
| 位数           | 4                                                                                  |
| 屏蔽           | 无                                                                                  |
| 光缆类型         | 灰色，高柔性PUR [800]                                                                    |
| 导线结构 信号线     | 42x 0.10 mm                                                                        |
| AWG，信号线      | 22                                                                                 |
| 导线横截面        | 4x 0.34 mm <sup>2</sup> (信号线路)                                                     |
| 线径，包括绝缘层     | 1.3 mm ±0.05 mm (信号线路)                                                             |
| 电缆外径         | 4.80 mm ±0.2 mm                                                                    |
| 外护套，材料       | PUR                                                                                |
| 外护套，颜色       | 灰色 RAL 7001                                                                        |
| 导线材料         | 铜质绞合线                                                                              |
| 导线绝缘材料       | PP                                                                                 |
| 单线，颜色        | 棕色、白色、蓝色、黑色                                                                        |
| 总绞线          | 4线，绞合                                                                              |
| 最大导线电阻       | 大约 53 Ω/km                                                                         |
| 绝缘电阻         | ≥ 20 MΩ*km                                                                         |
| 额定电压，电缆      | 300 V                                                                              |
| 测试电压         | 2000 V                                                                             |
| 最小弯曲半径，固定安装  | 4 x D                                                                              |
| 最小弯曲半径，活动安装  | 7,5 x D                                                                            |
| 最小弯曲半径，固定式安装 | 20 mm                                                                              |
| 最小弯曲半径，移动式安装 | 36 mm                                                                              |
| 动态负载能力（弯曲）   | 最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 7,5 x D，横向轨迹: 5 m，                                          |

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|               | 横向速度: 3.3 m/s , 加速度: 5 m/s²                                               |
|               | 最大折弯次数: 15000000 , 弯曲半径: 50 mm , 横向轨迹: 0.9 m , 横向速度: 5 m/s , 加速度: 30 m/s² |
| 动态负载能力 ( 扭转 ) | 扭矩: ±360 °/m , 扭转循环: 1000000                                              |
| 无卤素           | 符合DIN VDE 0472 第 815 章                                                    |
| 阻燃            | 符合 UL 758/1581 FT2 标准                                                     |
| 阻油性           | 符合DIN EN 60811-2-1                                                        |
| 其它防护功能        | 好的抗酸, 碱溶液及溶剂性                                                             |
|               | 不含硅酮                                                                      |
| 特殊性质          | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃 , 以及自熄                                       |
|               | 不含硅和镉                                                                     |
|               | 不带影响油漆涂层的物质                                                               |
| 环境温度 ( 运行 )   | -40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)                                              |
|               | -25 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)                                              |

环境和真实条件

环境条件

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 保护等级        | IP65                         |
|             | IP67                         |
|             | IP68                         |
| 环境温度 ( 运行 ) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式)     |
|             | -40 °C ... 90 °C (电缆, 固定式安装) |
|             | -30 °C ... 90 °C (电缆, 活动式安装) |
|             | 至 120 °C (3000 h)            |
|             | 至 80 °C (符合UL标准)             |

标准和规范


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 标准标识  | M12 针式插头连接器     |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |

1457128

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457128>


## 图纸

尺寸图




M12 x 1 针式, 弯头

示意图



M12针式连接器针脚分配，4芯，A编码，插头侧视图

电路图



M12针式触点分配

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457128>

|                                                                                                                                   |                    |                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| <div> <b>UL 认证</b><br/>认证ID: FILE E 221474</div> |                    |                    |         |                     |
|                                                                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                   | 300 V              | 4 A                | -       | -                   |

|                                                                                                                                        |                    |                    |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| <div> <b>cUL Listed</b><br/>认证ID: FILE E 221474</div> |                    |                    |         |                     |
|                                                                                                                                        | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                        | 300 V              | 4 A                | -       | -                   |

|                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <div> <b>EAC-RoHS</b><br/>认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387</div> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| <b>cULus Listed</b> |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

# SAC-4P-M12MR/ 1,5-800 - 传感器/执行器电缆



1457128

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1457128>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 0.564千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)