

# PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

## 优势

- 与桥接并牢靠卡接
- 测试适配器，用于接插直径4 mm的安全测试插头

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3035982          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE2Z3X           |
| 产品关键代码     | BE2Z3X           |
| 目录页面       | 页码105 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4046356520744    |
| 单件重量（含包装）  | 1.4 g            |
| 单件重量（不含包装） | 1.2 g            |
| 原产地        | PL               |

# PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器



3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>

## 技术数据

### 说明

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 概述 | 防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求 |
| 概述 | 在已连接电源的情况下不得插入                         |
| 概述 | 闭锁型测试附件，因此仅适用于插入一次                     |

### 产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 测试插座 |
| 位数   | 1    |

### 电气特性

|        |       |
|--------|-------|
| 最大负载电流 | 10 A  |
| 最大电压   | 250 V |

### 连接数据

|        |       |
|--------|-------|
| 最大负载电流 | 10 A  |
| 连接方式   | 直插式连接 |

### 尺寸

|      |         |
|------|---------|
| 宽度   | 5.8 mm  |
| 高度   | 5.8 mm  |
| 深度   | 45.3 mm |
| 直径   | 5.8 mm  |
| 引脚直径 | 2.4 mm  |

### 材料规格

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 颜色                             | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料                           | 铜缆            |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0            |
| 绝缘材料                           | PA            |
| 低温下的静态绝缘材料应用                   | -60 °C        |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）        | 130 °C        |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3   |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)     | 通过            |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)    | 通过            |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)        | 通过            |

### 机械特性

#### 机械参数

# PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器



3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>

|         |   |
|---------|---|
| 插 / 拔周期 | 1 |
|---------|---|

## 环境和真实条件

### 环境条件

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 允许湿度（运行）    | 20 % ... 90 %                                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                                |

# PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器



3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141148 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器



3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)