



WT 1010H

Item No: T0053438699N

KEY FEATURES

- + Bloc d'alimentation WT 1H, digital 1 canal avec un fer à souder WP 120 et un support WSR 201
- + WP 120: Le fer à souder universel de 120 watts. Pannes à souder XT, Poinçon de soudage XT
- + Haute productivité (Bloc d'alimentation avec 1 canal, 150W)
- + Utilisation intuitive grâce à la structure du menu
- + LCD Rétroéclairé
- + Haute performance et fonctionnalité - beaucoup d'outils connectables
- + Le haut du bloc peut être utilisé pour le stockage
- + Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset
- + Réduit l'encombrement grâce à la possibilité de surperposition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	101mm
Longueur	149mm
Dimensions L x l x h	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm Pawl Socket on Front of Device
Coffre-fort ESD	Oui
Interface	One Switching Output
Nombre de canaux	1
Pouvoir	150 W
Précision de la température°C	± 9 °C
Précision de la température°F	±17 °F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 950 °F
Stabilité en température °C	±2 °C
Stabilité en température °F	±4 °F
Type de pourboire	WT
Le Voltage	230 V, 50 Hz
Poids (Catalogue)	3.00 kg