


Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptateur
- 2 joint
- 3 Orifice de fuite
- 4 Chanfrein pour l'étanchéité



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
-------------------	--------	---------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	142,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Clamp DN38 (1,5")
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,8 µm / Rz = 8 µm
Étanchéité	métal sur PEEK
Classe hygiénique selon DIN 11866	H3

E33405



Raccords process Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Accessoires

Fourniture

Joint torique: 1, EPDM

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces