

AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块

1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Axioline Smart Elements，模拟输出模块，模拟量输出: 4，4 mA ... 20 mA，连接技术: 2线制，保护等级: IP20

产品描述

可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。Smart Element模块可发送模拟电流信号。

优势

- 4个模拟输出通道
- 2线制连接技术连接的执行器
- 电流范围：4 mA ... 20 mA
- 数据格式：标准化表示形式
- 分辨率：12位
- 开路检测
- 可以针对每个输出设置替换值特性
- 储存设备铭牌

商业数据

订货号	1088123
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRIB42
产品关键代码	DRIB42
GTIN	4055626887821
单件重量（含包装）	38.966 g
单件重量（不含包装）	35 g
原产地	DE

AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块

1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度		14.9 mm
高度		62.2 mm
深度		62 mm

说明

应用说明	
应用说明	只用于工业应用

接口

Smart Element接口	
接口数	1
连接方式	卡缘连接器
传输速度	请参见使用Smart Element的系统。
至准备就绪的起动时间	< 1000 ms

系统属性

模块	
十六进制ID编码	无
过程数据通道	64 位
输入地址区域	8 Byte
输出地址区域	8 Byte
所需的参数数据	24 Byte
所需的组态数据	7 Byte

输出数据

模拟:	
输出名称	模拟量输出
连接方式	直插式技术
连接系统	2线制
有关连接技术的注意事项	屏蔽, 双绞线
输出数目	4
D/A转换器分辨率	12 位

保护电路	短路和过载保护; 电子
	瞬态保护
数据格式	标准化显示
输出值的表达式	16位
过程数据更新	典型值 1 ms
电流输出信号	4 mA ... 20 mA
负载/输出负载电流输出	最大 500 Ω
允许的电缆长度	最大 250 m

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Axioline Smart Elements
类型	模块
安装位置	请参见使用Smart Element的系统。

绝缘特性

过电压类别	II (IEC 60664-1 , EN 60664-1)
污染等级	2 (IEC 60664-1 , EN 60664-1)

电气特性

额定条件下的最大功耗	2.5 W
------------	-------

电位: Smart Elements的逻辑电源 (U_{SE})

电源电压	使用卡缘连接器
------	---------

电位: I/O电源 (U_P)

电源电压	24 V DC (使用卡缘连接器)
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差, 包括纹波)
电流消耗	最大 120 mA
	典型值 100 mA
电耗量	最小 30 mA (未连接外围设备)
保护电路	电涌保护; 请参见使用Smart Element的系统。
	极性保护; 极性保护二极管

电气隔离/电压范围的隔离

测试电压: 逻辑电源/24 V电源 (I/O)	500 V AC , 50 Hz , 1 min
测试电压: 逻辑电源/功能接地	500 V AC , 50 Hz , 1 min
测试电压: 24 V电源 (I/O) /功能接地	500 V AC , 50 Hz , 1 min

连接数据

连接技术

连接名称	I/O
连接方法方面的注意事项	请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。

导线连接

连接方式	直插式连接
------	-------

AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块



1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>

刚性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 16
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
剥线长度	8 mm

I/O

连接方式	直插式连接
连接方法方面的注意事项	请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。
硬导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 16
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 1.5 mm²
剥线长度	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 60 °C
保护等级	IP20
空气压力（运行）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力（存放/运输）	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
允许湿度（运行）	5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度（存放/运输）	5 % ... 95 % (无冷凝)

标准和规范

保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装

安装类型	Smart Element插槽
安装位置	请参见使用Smart Element的系统。

AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块


1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>



图纸

尺寸图



尺寸


AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块

1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>




接线图



连接示例

结构框图



端子点的内部布线

1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>

	DNV 认证ID: TAA00003B0
	LR 认证ID: LR23402057TA
	RINA 认证ID: ELE263623XG
	ABS 认证ID: 24-2510075-PDA
	cULus Listed 认证ID: E238705

AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块



1088123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088123>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ECLASS-13.0	27242601

ETIM

ETIM 9.0	EC001596
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I, 7(c)-II
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	fdde8124-c4b7-4f68-b6c4-d297ec1d4382
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	37.82千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn