

EPIC® H-B 24 AG

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie.
Fixation fiable à 4 vis



Info

Version à double levier avec 2 leviers pour sécurité accrue

Applications

Ingénierie industrielle
Techniques scéniques
Industrie du plastique

Particularités

Embase encastrée
Double étrier
Inclus : joint plat

Caractéristiques techniques

Classification:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000437

ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Matériau:

Boîtier : Alliage en aluminium recouvert par pulvérisation, gris

Levier : Acier zingué

Joint : NBR

Indice de protection:

IP 65 (verrouillé)

Plage de température:

-40°C à + 110°C, pointe +125°C

Testé VDE:

Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437

Homologué UL :

Numéro de dossier UL E75770

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.



EPIC® H-B 24 AG

Numéro d'article	Description de l'article
Boîtier H-B : embase encastrée (double étrier)	
10102000	H-B 24 AG

EPIC® H-B 24 AG

