

HC-HS06-I-UT-F - 插芯

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插芯，位数: 6+PE，尺寸: B16，每位接线数目: 1，孔式插头，螺钉连接，400 V/690 V，41 A，0.5 mm² ... 6 mm²，应用: 电源

优势

- 用于采用塑料材质的快速防插错编码
- 抗冲击和振动，符合DIN EN 61373标准

商业数据

订货号	1406530
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABI
产品关键代码	AF7ABI
目录页面	页码563 (C-2-2019)
GTIN	4046356921350
单件重量（含包装）	91.5 g
单件重量（不含包装）	91.5 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	适用于HEAVYCON外壳B16到B32
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
------	------------------------------


产品属性

产品类型	固定芯数的插芯
系列	HC-HS
应用	电源
类型	B16 B32
位数	6
连接图表	6+PE
触点编码	1 - 6
每位接线数目	1
触点类型	车削

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
宽度	34 mm
高度	34 mm
长度	84.5 mm
钻孔距离，水平	77.5 mm
钻孔距离，垂直	27 mm

机械特性

接点直径	3.5 mm
------	--------

连接数据

连接技术

连接系统	螺钉连接
每位接线数目	1

HC-HS06-I-UT-F - 插芯



1406530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>

连接符合标准	IEC / EN
--------	----------

导线连接

导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm² (电源针位)
可连接导线横截面AWG	20 ... 10
紧固扭矩	0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 连接)
	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉)
	1.2 Nm
单根电线的剥线长度	10 mm

电气特性

额定电压(III/3)	400 V (导线-PE)
	690 V (导线-导线)
电源触点额定电压	400/690 V
额定过电压	6 kV (电源针位)
额定电流	41 A (电源针位)
SCCR	5 kA (UL 2237)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
-----------	----------------------------

标准和规范

测试

标准/规范	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	--

HC-HS06-I-UT-F - 插芯


1406530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>




图纸

尺寸图




尺寸图

尺寸图




不使用外壳时的安装开口

示意图



连接器针位分配，连接侧

图表



衰减曲线图

HC-HS06-I-UT-F - 插芯

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>

DNV 认证ID: TAE000037S				
-------------------------	--	--	--	--

CSA 认证ID: 013631_0_000				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	32 A	- 10	-

UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	35 A	-	-

UL认证 认证ID: E468743				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	35 A	-	-

HC-HS06-I-UT-F - 插芯

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-HS06-I-UT-F - 插芯

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1406530>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn