



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Prewired rotating mirror beacon
Tonsignalisierung	Akustikelement
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR
Montagedurchmesser	120 mm
Schutzart (IP)	IP23 entspricht IEC 60529
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC/DC
Lichtquelle	LED hoher Leuchtkraft, blau
Geräuschpegel	50...90 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil AS: Kugel
CAD-Gesamtbreite	120 mm
CAD-Gesamttiefe	120 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Beschriftung	CE
Produktmontage	By 3 M5 screws
Versorgungsspannungsgrenzen	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Stromaufnahme	196 mA
Blitzfrequenz	2,3 Hz
Klemmverbindungskapazität	0,83 mm ²
AWG-Messgerät	AWG 18
Kabellänge	400 mm

Montage

Normen	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen