

# EMG 25-B4 - 电子模块外壳

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2948335>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

定制的电路模块，包括外壳、MKDS 3连接器和PCB



## 商业数据

订货号	2948335
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCBA
产品关键代码	ACHCBA
目录页面	页码711 (C-1-2013)
GTIN	4017918083281
单件重量 (含包装)	50.96 g
单件重量 (不含包装)	50.96 g
原产地	DE

# EMG 25-B4 - 电子模块外壳

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2948335>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	多层外壳设置
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	EMG
产品系列	EMG
类型	外壳下部，盖板可移开，集成有连接系统和PCB
位数	8
针距	5 mm
型号	下部和上部部件，带卡脚，带PCB和连接MKDS 3/...端子连接的焊接片

### 尺寸

尺寸图	
宽度	25 mm
结构高度	47.5 mm
NS 35/7.5高度	55 mm
	100 mm
深度	75 mm
长度	75 mm
针距	5 mm

### 材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	聚碳酸酯，纤维增强型
表面特性	未处理

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

### 安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

# EMG 25-B4 - 电子模块外壳


2948335

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2948335>



## 图纸

尺寸图



针距5 mm

a=元件安装区域，盖板内宽38mm

a=元件安装区域，壳体内宽45 mm


# EMG 25-B4 - 电子模块外壳

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2948335>



尺寸图



1 = PCB上边缘

B = 壳体宽度

# EMG 25-B4 - 电子模块外壳

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2948335>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# EMG 25-B4 - 电子模块外壳

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2948335>



## 产品环境合规性

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)