



**Principale**

Tipo di circuito elettrico	Circuito di controllo
Gamma	DuoLine
Gamma prodotto	DuoLine
Nome abbreviato	DSC'clic
Tipo di prodotto o componente	Relè di controllo

**Complementare**

Corrente nominale [ $I_n$ ]	5 A 250 V CA 50 Hz
Assorbimento di corrente	100 mA 24 V CA 50 Hz
Tensione di comando [ $U_c$ ]	24 V CA 50 Hz +/- 10 %
Assorbimento potenza di mantenimento VA	0.5 VA
Potenza di spunto in VA	0.5 VA
Funzione di segnalazione	Avvio Modalità test
Segnalazione locale	Indicatore luminoso rosso su lato anteriore
Passi 9 mm	2
Morsettiera ausiliaria	Morsetto a gabbia

**Ambiente**

norme di riferimento	EN 60742
----------------------	----------

**Contractual warranty**

Periodo	18 mesi
---------	---------