


FAG

UCPA206

Palier à semelle

Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal
Material	GG	Cast iron

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	94 mm	Longueur totale
H 2	84 mm	Hauteur
C r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	590 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,281 kg	Poids

Cotes de montage

J	66 mm	Distance trous de fixation
K	M14	Filetage trou de fixation



Dimensions

H	42,9 mm	Distance axe arbre
A	48 mm	Largeur (base)
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
B	38,1 mm	Largeur de la bague intérieure
S ₁	22,2 mm	Distance entre le chemin de roulement et le collier d'arrêt

information additionnelle

PA206	Corps de palier
UC206	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.