

UC-WMTBA (29X8)/PP YE - 电缆标识

1199639

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199639>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记
- 大表面标识，用于直径大于6 mm的线缆
- 采用PP材料和激光标识，标识材料和标签的耐久性非常高
- 角状的外形使之能很好地装在电缆上
- 使用TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速轻松地标识统一板式供货的标识条。

商业数据

订货号	1199639
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2317
产品关键代码	BG2317
GTIN	4063151262532
单件重量（含包装）	9.86 g
单件重量（不含包装）	8.45 g
原产地	PL

技术数据

说明

关于标记的说明	聚丙烯 (PP) 标签可使用序列号2004000390及更高版本的TOPMARK NEO进行处理。 对于序列号较低的设备，菲尼克斯电气提供转换工具包。 如需TOPMARK NEO转换工具包，请联系您的销售代表。
应用说明	根据美国“联邦法典，食品和药物 (FDA)，第21篇第1章”的规定，浅蓝色、浅灰色、红色、蓝色、信号白和浅红色聚丙烯铭牌UC-WMTBA (...) / PP xxx和UC-WMTBA-D (...) / PP xxx可安全地用于标识食品加工用机器。
应用说明	聚丙烯铭牌UC-WMTBA (...) / PP xxx和UC-WMTBA-D (...) / PP xxx可安全地用于标识食品加工用机器。铭牌会直接接触干燥、水性、非酸性、含酒精和脂肪类食品，根据欧盟第10/2011号法规，此类食品将指定D1食品模拟物。

产品属性

产品类型	导线标记
应用领域	食品和饮料行业
型号	卡形式
产品属性	高耐化学腐蚀性

标识

标签数	12
每排单独标记数	4
标识技术	直接激光标识

尺寸

宽度	13.5 mm
长度	29 mm

外部尺寸

外径	> 6 mm ... 136 mm
----	-------------------

Text field

文本框宽度	29 mm
文本框高度	8 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	PP
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	> 6.00 mm
------	-----------

环境和真实条件

UC-WMTBA (29X8)/PP YE - 电缆标识



1199639

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199639>

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2013 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h
规格	IEC 60068-2-2:2007-07
结果	已通过测试
周期	96 h
最高温度	+85 °C

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-已烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试

UC-WMTBA (29X8)/PP YE - 电缆标识



1199639

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199639>

Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1]	已通过测试
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度（运行）	-30 °C ... 90 °C (< 0°C，仅静态负载)
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	24 个月

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

UC-WMTBA (29X8)/PP YE - 电缆标识



1199639

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199639>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199639>

ISEGA

认证ID: 58228U22_EU

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn