




PCCJ40

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	130 mm	Largeur de bride
U	33,7 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	50.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	38.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.940 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	2,01 kg	Poids

Cotes de montage

J	101,5 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation

Dimensions

A	28 mm	Hauteur logement
A ₁	14 mm	Épaisseur de bride
A ₂	15 mm	Distance piste
B	38 mm	Largeur
Q	M6	Taroudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

1	Nombre de logements
CCJ08	Corps de palier
G5208-2RS-N	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.