

FAG


7212-B-XL-TVP [🔗](#)

Roulement à billes à contact oblique

Roulements à billes à contact oblique 72...-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

variante de design	B	B
joint	Sans	Sans
Cage	TVP	Cage plastique
classe de tolérance	P6	Classe 6 (P6)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
lubrifiant	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
D	110 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Width
C _r	62.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	45.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	3.150 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	8.300 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	6.200 1/min	Vitesse de base
≈m	0,78 kg	Poids





Cotes de montage

d a min	69 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D a max	101 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
D b max	104,4 mm	Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure
r a max	1,5 mm	Rayon de gorge maximum
r a1 max	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r min	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D 1	90,84 mm	Diamètre joint bague extérieure
d 1	80,32 mm	Diamètre joint bague intérieure
a	46,7 mm	Distance sommet des cones de pression
α	40 °	Contact angle

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert