

APH-ME - カバーキャリア



3034374

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3034374>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

カバーキャリア、NS 35/7,5 DINレールに取付け、AP-ME保護カバーを固定、取付けねじとプラスチック製ローレットナット付き、オプションでシール可能



特長

- FBS ...-8差込み式ブリッジの一時格納オプション、オプションでシール可能
- 終端止めAPH-MEはカバーAP-MEとともに使用

販売用データ

アイテム番号	3034374
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE61ZX
カタログのページ	ページ 629 (C-1-2019)
GTIN	4046356316767
1個あたりの重量 (梱包を含む)	28.17 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	27.28 g
関税率	39269097
生産国	PL

APH-ME - カバーキャリア

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3034374>




技術データ

製品特性

製品ライン	カバーキャリア
-------	---------

寸法

外形寸法	
幅	8.2 mm
高さ	138 mm
奥行き	91.8 mm
NS 35/7、5の奥行き	92.5 mm
長さ	138 mm

材料仕様

色	灰 (RAL 7042)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V2
冷却時絶縁素材	-60 °C
絶縁素材の温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
相対絶縁素材温度指数 (Elec.、UL 746 B)	130 °C
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130 (ASTM E 162)	合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130 (ASTM E 662)	合格
煙毒性NFPA 130 (SMP 800C)	合格

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~ +70 °C)
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 70 °C
周囲温度 (動作時)	-5 °C ... 70 °C
許容湿度 (保管時/移動時)	30 % ... 70 %

取付け

取付けタイプ	NS 35/7,5
--------	-----------

APH-ME - カバーキャリア



3034374

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3034374>

NS 35/15


APH-ME - カバーキャリア

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3034374>



図面



APH-ME - カバーキャリア



3034374
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3034374>

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp