

### Hauptmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Baureihe                               | TeSys  |
| Produktname                            | TeSys LG   |
| Kurzbezeichnung des Geräts             | LG7K   |
| Produkt- oder Komponententyp           | Gekapselter Direktanlasser   |
| Geräteanwendung                        | Sicherheit   |
| Nutzungskategorie                      | AC-3   |
| Geräteaufbau                           | Schütz<br>Leistungsschalter  |
| Motorleistung (kW)                     | 4 KW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>4 KW bei 440 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz |
| Einstellbereich für thermischen Schutz | 6...10 A   |
| Bemessungsbetätigungsparameter [Uc]    | 230 V AC 50/60 Hz  |
| Betätigungsart                         | Drucktaste Start weiß I<br>Drucktaste AUS schwarz O<br>Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot      |

### Zusatzmerkmale

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Normen                  | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1  |
| Produktzertifizierungen | CE[RETURN]JUKCA   |
| Kabeleinführungsnr.     | 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben<br>4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten |
| Höhe                    | 165 mm  |
| Tiefe                   | 177 mm  |
| Produktgewicht          | 1,45 kg   |
| Breite                  | 175 mm  |

### Montage

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Material               | Polykarbonat              |
| Schutzart (IK)         | IK07 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IP)         | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Umgebungseigenschaften | Standardumgebung          |

### Nachhaltigkeit

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH-Verordnung           | <input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration   |
| EU-RoHS-Richtlinie         | Konform mit Ausnahmen   |
| Mercury free               | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China  | <input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China  |
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  |
| WEEE                       | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |