




GE30-DO-2RS [↗](#)
Rotule

Rotule GE..-DO-2RS, radial, maintenance
nécessaire

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance required	
Matériaux	Acier	Acier
joint	2RS	Joint à lèvres des 2 côtés
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage roulement
D	47 mm	Diamètre extérieur roulement
B	22 mm	Largeur bague intérieure
C _r	81.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	311.000 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,138 kg	Poids

Cotes de montage

r _{1smin}	0,6 mm	Distance de bord
r _{2smin}	0,6 mm	distance de bord
d _{a max}	34,2 mm	distance de raccordement bague intérieure
D _{a min}	38 mm	Diamètre de raccordement logement



Dimensions

C	18 mm	Largeur bague extérieure
d _K	40,7 mm	Diamètre de bille
α	6 °	angle de basculement
d _{OT}	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
d _{UT}	-0,01 mm	alésage roulement, tolérance basse
D _{OT}	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D _{UT}	-0,011 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B _{OT}	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
B _{UT}	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
C _{OT}	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C _{UT}	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G _r	0,05 - 0,1	Jeu radial
G _{rmax}	0,1 mm	Radial clearance, maximum
G _{rmin}	0,05 mm	Radial clearance, minimum

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	130 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique