

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Ovalis - prise TV-R - Blanc

S320451W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.084 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement  | Prise TV/FM                        |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise TV               | Individuel                         |
| Type d'emballage               | Cache-peinture                     |
| Vente par quantité indivisible | 1                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil          | Affleurant                                                                                                                  |
| Connecteur TV                  | Mâle CEI 9,52 mm                                                                                                            |
| Connecteur FM                  | CEI femelle 9,52 mm                                                                                                         |
| Nombre d'entrées               | 1                                                                                                                           |
| Atténuation maxi de la branche | 1,5 dB R signal5...108 MHz<br>1,5 dB TV signal125...862 MHz                                                                 |
| Perte de rendement minimum     | 10 dB IN-OUT<br>10 dB TV<br>12 dB R                                                                                         |
| Mode de fixation               | Par vis<br>Par griffes                                                                                                      |
| Nuance de la couleur           | Blanc (RAL 9003)                                                                                                            |
| Finition de la surface         | Mat                                                                                                                         |
| Mode de raccordement           | Bornes à vis                                                                                                                |
| Forme de la tête de vis        | Pozidriv No 1                                                                                                               |
| Longueur de dénudage des fils  | 8 mm                                                                                                                        |
| Type de câble                  | Coaxial                                                                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble    | 7 mm                                                                                                                        |
| Matière                        | Plastique anti-UV : enjoliveur<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition<br>Alliage de zinc : enveloppe |
| Hauteur                        | 71 mm                                                                                                                       |
| Largeur                        | 71 mm                                                                                                                       |
| Profondeur                     | 40 mm                                                                                                                       |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur d'encastrement       | 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids du produit                | 0,0604 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | EN 50083-4                                                                                                                   |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection IP                         | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 90,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,088 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire 1 kg CO2 eq.

## Use Better



### Matières et Substances

Directive UE RoHS [Conforme](#)

Règlementation REACH [Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

## Use Longer



### Prolongation de vie

Réparation Non

## Use Again



### Réemballer et réusiner

Reprise Oui

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

