

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Klemmenblock Linergy 160A, 1-polig, 13 Stück Schraubanschlüsse

LGY116013

EAN Code: 3606480542169

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DS
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Beschreibung der Pole	1P
Verteilerblock-Ausgänge	13 Bohrungen
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	160 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	8,4 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	36 kA
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Schraubklemme 2 cable(s) 25...70 mm² fest Versorgung: Schraubklemme 2 cable(s) 16...50 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 3 cable(s) 2,5...25 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 3 cable(s) 1,5...16 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 8 cable(s) 1,5...16 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 8 cable(s) 1,5...10 mm² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 7,5 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 7,5 mm Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 5,8 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 5,8 mm Versorgung: 9 Nm flach Schraubenzieher 12 mm Versorgung: 9 Nm PZ2 Schraubenzieher 12 mm
9-mm-Raster	4
Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	50,5 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,168 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	178,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,462 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	104,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.